

お豆腐屋さんにおススメ! 美味しいお豆腐をつくりませんか?

こ が た し ん せ き

だ い す だ っ び ぶ ん り き


小型浸漬大豆脱皮分離機

大豆の脱皮分離が機械でできるようになりました。

浸漬後の豆から薄皮を剥く機械です。

美味しく、栄養のあるお豆腐づくりに、

ぜひお役立てください。



特1長

美味しいお豆腐が
つくれます

脱皮するため美味しく、
そして栄養のあるお豆腐が
つくれます。
おからの量も少ないため
処理も簡単です。

脱皮

特2長

作業効率がよい

1時間で30~60kgの
脱皮分離ができます。

分離

特3長

長寿命で衛生的

オールステンレスで長寿命。
衛生的にも優れ、
手入れも簡単です。

S-110タイプ

おいしいお豆腐づくりの
強い味方です。



※オールステンレス仕上げ

特許申請中

東北経済産業局 新連携認定事業

〈販売〉



東北経済産業局 新連携認定事業 連携企業

池田機械工業株式会社

〈製造・販売元〉



株式会社

PSS

小型浸漬大豆脱皮分離機




疑問にお答えします。



処理量は何によって変わるのですか？



豆の浸漬状態、硬さ、大きさで変わります。



ピカピカ



手入れはどうすればいいのでしょうか？




オールステンレスなので、水洗いするだけでOKです。



どんな所で使えますか？



100Vの電源と水道、そして水が床に流れますので水を流せる場所が必要となります。



商品に関してご不明な点がございましたら、なんでもご相談ください。

装置仕様	
S-100タイプ 脱皮専用機	
処理量	30~60kg/h
機械重量	55kg
機長	760mm
機幅	560mm
高さ	1,360mm
使用電源	100V
S-110タイプ 脱皮分離機	
処理量	30~60kg/h
機械重量	80kg
機長	760mm
機幅	560mm
高さ	1,360mm
使用電源	100V

小型浸漬大豆脱皮分離機の使い方が動画でご覧いただけます。



CD-ROM

でご覧になりたい場合

ご希望の方には、動画の入ったCD-ROMをお送りいたします。
ビデオをご希望の方はご相談ください。



インターネット

でご覧になりたい場合

ホームページアドレス

<http://www.pss-m.co.jp>

お問い合わせは下記まで

〈販売〉



東北経済産業局 新連携認定事業 連携企業

池田機械工業株式会社

〒990-2338 山形県山形市蔵王松ヶ丘2丁目2番地9

TEL. 023-695-4000

FAX. 023-695-4001

URL <http://www.ikedakikai.co.jp>

〈製造・販売元〉



株式会社

PSS

〒987-1222 宮城県石巻市広瀬字柏木18

TEL. 0225-86-6101

FAX. 0225-86-6102

URL <http://www.pss-m.co.jp>

E-mail info@pss-m.co.jp